



Constructiebout voldraad met moer ISO-Metrisch EN 15048 Staal Thermisch verzinkt 8.8/8 M27X110

Artikelnummer 01415.270.110

Merk -

UBB 500574472733

UNSPSC 31161620

EAN 8715494290128

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter M27

Lengte 110 mm

Klasse 8.8/8

Aandraaivoorziening Zeskant

Kopsoort Zeskantkop

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info Alleen volle verpakkingen toegestaan. Europese constructies moeten voldoen aan de eisen van de Verordening Bouwproducten 305/2011 teneinde de veiligheid van personen en objecten te waarborgen. Meestal zullen dan bouwproducten volgens geharmoniseerde

Standaarden

ISO 4017/4032

EN 15048

Europese normen (hEN-normen) moeten worden toegepast. Voor niet-voorgespannen verbindingen moeten daarom bevestigingsartikelen volgens EN 15048 worden gebruikt. Vergeleken met 'gewone' bouten ISO 4014/4017 (voorheen DIN 931/933) en moeren ISO 4032 (DIN 934), zijn bouten en moeren volgens EN 15048 aanvullend gekenmerkt met 'SB' (Structural Bolting), en is de verpakking ervan voorzien van het CE-merk. De fabrikant moet CE-gecertificeerd zijn voor de productie van bevestigingsartikelen volgens EN 15048. Bouten en moeren zijn samen verpakt in een gesloten doos. Een prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar. ISO metrisch

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	110
m (max.)	23.8
P	3
s	41

Technische tekening

