FABORY

Zeskanttapbout overmaats DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M16X70

Artikelnummer	01430.160.070
Merk	-
UBB	500621743839
UNSPSC	31161620
EAN	8715494504997
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte (tap-)bouten met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

(overmaats).overmaats
DIN 933

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	70
P	2
s	24

Technische tekening

