

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M30X160

Artikelnummer 04100.300.160

Merk -

UBB 950351959651

UNSPSC 31161620

EAN 8715492116086

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	160 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	72
b (min.): $L \geq 200$ mm	85
b (min.): $L \leq 125$ mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening



L (mm) 160

P 3.5

s 46