

Zeskantbout ISO 4014 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M8X100

Artikelnummer	04104.080.100
Merk	-
UBB	500614315371
UNSPSC	31161620
EAN	8715494449434
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	100 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	28
b (min.): $L \leq 125$ mm	22
d-D	M8

Technische tekening

k	5.3
L (mm)	100
P	1.25
s	13

