

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M12X60/ S=19

Artikelnummer	04104.120.060
Merk	-
UBB	953351909064
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175440
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch
verzinkt geel
gepassiveerd

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info Waarschuwing: bij
het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49

Technische tekening

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	60
P	1.75
s	19

