FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10.9 M12X110/ S=19

Artikelnummer	04104.120.110
Merk	-
UBB	953351909551
UNSPSC	31161620
EAN	8715493175549
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	110 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49

Technische tekening

b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	110
P	1.75
s	19

FABORY

