

## Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X50



Artikelnummer	04105.060.050
Merk	-
UBB	500505620111
UNSPSC	31161620
EAN	8715494438919
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M6
Lengte (L) (mm)	50
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.

### Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112

### Technische specificatie

b (min.): 125mm<L≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
k	4
P	1
s	10

### Technische tekening

