

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M8X35

Artikelnummer	04105.080.035
Merk	-
UBB	500505620293
UNSPSC	31161620
EAN	8715494438933
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	35 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.


Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	35

Technische tekening



P 1.25

s 13
