

## Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X100

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 04105.160.100                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500505563360                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715494439558                 |
| PKG. van 25   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Diameter             | M16                                      |
| Lengte               | 100 mm                                   |
| Klasse               | 10.9                                     |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                                  |
| Kopsoort             | Zeskantkop                               |
| Materiaalsoort       | Staal                                    |
| Draadrichting        | Rechts                                   |
| Oppervlaktebedekking | Zinkflake Cr6+vrij -<br>ISO 10683 flZnnc |
| Draadsoort           | Metrische<br>schroefdraad                |

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| NEN  | 1555       |
| DIN  | 931        |

### Technische specificatie

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 44  |
| b (min.): L200mm          | 57  |
| b (min.): L≤125mm         | 38  |
| d-D                       | M16 |
| k                         | 10  |

### Technische tekening



L (mm) 100

P 2

s 24