

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X120

Artikelnummer	04105.200.120
Merk	-
UBB	500505564921
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439695
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	120 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbroosheid.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm) 120

P 2.5

s 30