


## Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 DIN 931 M24X100



Artikel nummer	04105.240.100
Merk	-
UBB	500505565597
UNSPSC	31161620
EAN	8715494440523
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

Diameter (d-D)	M24
Lengte (L)	100
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Aanvullende informatie	DIN 931
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

### Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Technische specificatie

s	36
k	15
P	3
b (min.): L≤125mm	54

### Technische tekening

b (min.): L>200mm 73

b (min.): 60  
125mm < L ≤ 200mm  
**FABORY** OF COURSE.  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

