FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M6X30

Artikelnummer	04108.060.030
Merk	-
UBB	955351407353
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849532
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	30

Technische tekening



P	1
s	10