

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M6X60

Artikelnummer 04108.060.060

Merk -

UBB 955351407684

UNSPSC 31161620

EAN 8715493849563

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij
het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60

Technische tekening



P

1

s

10
