FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M12X70

Artikelnummer	04108.120.070
Merk	-
UBB	955351409250
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849723
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	70 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm)	70
P	1.75
s	19