

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 12.9 M12X90

Artikelnummer 04108.120.090

Merk -

UBB 955351409417

UNSPSC 31161620

EAN 8715493849747

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	90 mm
Klasse	12.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm)	90
P	1.75
s	19