

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M6X16

Artikelnummer 04110.060.016

Merk -

UBB 950351329921

UNSPSC 31161620

EAN 8715492117199

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	16 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	16
P	1
s	10

Technische tekening

