FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M6X30

Artikelnummer	04110.060.030
Merk	-
UBB	952351250933
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117229
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	30 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	30
P	1
s	10

Technische tekening

