

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M6X50

Artikelnummer	04110.060.050
Merk	-
UBB	954351348204
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117267
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	50 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	50
P	1
s	10

Technische tekening

