

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M10X30

Artikelnummer 04110.100.030

Merk -

UBB 950351330994

UNSPSC 31161620

EAN 8715492117472

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	30 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	30
P	1.5
s	17

Technische tekening

