FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M10X60

Artikelnummer	04110.100.060
Merk	-
UBB	952351205408
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117533
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	60 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	17

Technische tekening

