

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M14X80

Artikelnummer 04110.140.080

Merk -

UBB 954351349863

UNSPSC 31161620

EAN 8715492117847

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	80
P	2
s	22

Technische tekening

