

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M16X140

Artikelnummer	04110.160.140
Merk	-
UBB	500500356539
UNSPSC	31161620
EAN	8715494067898
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	140 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	140
P	2
s	24

Technische tekening

