FABORY

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M6X12

Artikelnummer	04113.060.012
Merk	-
UBB	952351670619
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118585
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Dacromet 500 LC Grade A
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	12
P	1
s	10

Technische tekening

