

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M16X40

Artikelnummer	04113.160.040
Merk	-
UBB	952351672516
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118868
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	40 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Dacromet 500 LC Grade A
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	40
P	2
s	24

Technische tekening

