

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M10X1,00X80



Artikelnummer	04161.100.080
Merk	-
UBB	950351335456
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121189
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch extra fijne schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	32
b (min.): $L > 200$ mm	45
b (min.): $L \leq 125$ mm	26
d-D	M10

Technische tekening



k	6.4
L (mm)	80
P	1
s	17

FABORY