

## Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M24X1,50X110



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 04161.240.110                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 500644713736                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8717077019928                 |
| PKG. van 10   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Diameter             | M24                               |
| Lengte               | 110 mm                            |
| Klasse               | 10.9                              |
| Aandraaivoorziening  | Zeskant                           |
| Kopsoort             | Zeskantkop                        |
| Materiaalsoort       | Staal                             |
| Draadrichting        | Rechts                            |
| Oppervlaktebedekking | Blank                             |
| Draadsoort           | Metrisch extra fijne schroefdraad |

Info  
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


### Standaarden

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-152 |
| DIN | 960     |
| NEN | 1555    |
| ISO | 8765    |

### Technische specificatie

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 60  |
| b (min.): $L > 200$ mm             | 73  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 54  |
| d-D                                | M24 |

### Technische tekening



|        |     |
|--------|-----|
| k      | 15  |
| L (mm) | 110 |
| P      | 1.5 |
| s      | 36  |

**FABORY**