



DIN ≈6921 Staal Elektrolytisch verzinkt 100 M6X12

Artikelnummer	04410.060.012
Merk	-
UBB	953351897343
UNSPSC	31161620
EAN	8715493176959
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Klasse	100
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info
 Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN ≈6921

Technische specificatie

d-D	M6
dc	14.2
k	5.5
L (mm)	12

Technische tekening

