



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M3X12

Artikelnummer 07023.030.012

Merk -

UBB 500647934461

UNSPSC 31161605

EAN 8717077281462

PKG. van 500 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	12 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch
verzinkt

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info Waarschuwing: bij
het elektrolytisch
behandelen van
deze producten
bestaat er
gevaar voor het
optreden van
waterstofbrosheid.

Standaarden

DIN	912
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
BS	4168-1

Technische specificatie

b	18
d-D	M3
dk(max.)	5.5

Technische tekening

Voldraad als $L \leq$ 20

k (max.) 3

L (mm) 12

P 0.5

s 2.5

