



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M3X20

Artikelnummer 07023.030.020

Merk -

UBB 500647934610

UNSPSC 31161605

EAN 8717077281486

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	20 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762

Technische specificatie

b	18
d-D	M3
dk(max.)	5.5

Technische tekening

Voldraad als $L \leq$ 20

k (max.) 3

L (mm) 20

P 0.5

s 2.5

