



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M18X55

Artikelnummer	07060.180.055
Merk	-
UBB	950351415555
UNSPSC	31161605
EAN	8715492058508
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	55 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1

Technische specificatie

b	48
d-D	M18
dk(max.)	27
Voldraad als $L \leq$	65
k (max.)	18
L (mm)	55
P	2.5
s	14

Technische tekening

