FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M20X70

Artikelnummer	07060.200.070
Merk	-
UBB	950351417205
UNSPSC	31161605
EAN	8715492058775
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	70
P	2.5
s	17

Technische tekening

