FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M24X280

Artikelnummer	07060.240.280
Merk	-
UBB	952351351269
UNSPSC	31161605
EAN	8715492059567
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	280 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125

Technische specificatie

b	60
d-D	M24
dk(max.)	36
Voldraad als L ≤	85
k (max.)	24
L (mm)	280
P	3
s	19

Technische tekening

