



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M24X320

Artikelnummer	07060.240.320
Merk	-
UBB	952351351426
UNSPSC	31161605
EAN	8715492059581
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	320 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	912
NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	60
d-D	M24
dk(max.)	36
Voldraad als $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	320
P	3
s	19

Technische tekening

