



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M30X140

Artikelnummer	07060.300.140
Merk	-
UBB	952351479318
UNSPSC	31161605
EAN	8715492059925
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	140 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Technische specificatie

b	72
d-D	M30
dk(max.)	45
Voldraad als $L \leq$	100
k (max.)	30
L (mm)	140
P	3.5
s	22

Technische tekening

