



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M33X70

Artikelnummer	07060.330.070
Merk	-
UBB	954351346893
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060082
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	70 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
DIN	912
NEN	1241
NF	E25-125
ISO	4762

Technische specificatie

b	78
d-D	M33
dk(max.)	50
Voldraad als $L \leq$	100
k (max.)	33
L (mm)	70
P	3.5
s	24

Technische tekening

