

## Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M42X100



|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 07060.420.100                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 953351855754                  |
| UNSPSC        | 31161605                      |
| EAN           | 8715492060518                 |
| PKG. van 1    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Diameter (d-D)       | M42                    |
| Lengte (L) (mm)      | 100                    |
| Klasse               | 8.8                    |
| Aandraaivoorziening  | Binnenzeskant          |
| Kopsoort             | Cilinderkop            |
| Materiaalsoort       | Staal                  |
| Draadrichting        | Rechts                 |
| Oppervlaktebedekking | Blank                  |
| Draadsoort           | Metrische schroefdraad |

### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| ASME | B18.3.1M |
| BS   | 4168-1   |
| DIN  | 912      |
| ISO  | 4762     |
| NF   | E25-125  |

### Technische specificatie

|                       |      |
|-----------------------|------|
| b                     | 96   |
| $d_k$ (max.)          | 63   |
| Voldraad als $L \leq$ | 130  |
| k (max.)              | 42   |
| P                     | 4.50 |
| s                     | 32   |

### Technische tekening

