



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M42X200

Artikelnummer	07060.420.200
Merk	-
UBB	952351359106
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060570
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M42
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-125
NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762

Technische specificatie

b	96
d-D	M42
dk(max.)	63
Voldraad als $L \leq$	130
k (max.)	42
L (mm)	200
P	4.5
s	32

Technische tekening

