



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M3X12

Artikelnummer 07065.030.012

Merk -

UBB 500577359093

UNSPSC 31161605

EAN 8715494328753

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	12 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij -
ISO 10683 flZnnc

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info Een zinc flake
oppervlaktebedekking
elimineert elke kans
op breuk als gevolg
van het optreden van
waterstofbrosheid.


Standaarden

DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1

Technische specificatie

b	18
d-D	M3
dk(max.)	5.5
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	3

Technische tekening



L (mm)	12
P	0.5
s	2.5