



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X10

Artikelnummer 07065.050.010

Merk -

UBB 500577360224

UNSPSC 31161605

EAN 8715494328876

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	10 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts

Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij -
ISO 10683 flZnnc

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Info Een zinc flake
oppervlaktebedekking
elimineert elke kans
op breuk als gevolg
van het optreden van
waterstofbroosheid.


Standaarden

ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als $L \leq$	25
k (max.)	5

Technische tekening



L (mm) 10

P 0.8

s 4