FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X60

Artikelnummer	07065.050.060
Merk	-
UBB	500577361214
UNSPSC	31161605
EAN	8715494328975
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	60 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762

Technische specificatie

b	22
d-D	M5
dk(max.)	8.5
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	5

Technische tekening



L (mm)	60
P	0.8
s	4