



## Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad DIN ≈912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M16X70

Artikelnummer 07071.160.070

Merk -

UBB 500500825079

UNSPSC 31161605

EAN 8715494042253

PKG. van 50 Alleen volledige  
verpakkingen

### Technische parameters

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Diameter             | M16                        |
| Lengte               | 70 mm                      |
| Klasse               | 8.8                        |
| Aandraaivoorziening  | Binnenzeskant              |
| Kopsoort             | Cilinderkop                |
| Materiaalsoort       | Staal                      |
| Draadrichting        | Rechts                     |
| Oppervlaktebedekking | Elektrolytisch<br>verzinkt |
| Draadsoort           | Metrische<br>schroefdraad  |

### Standaarden

|      |           |
|------|-----------|
| ASME | ≈B18.3.1M |
| ISO  | ≈4762     |
| NEN  | ≈1241     |
| NF   | ≈E25-125  |
| BS   | ≈4168-1   |
| DIN  | ≈912      |

### Technische specificatie

|          |     |
|----------|-----|
| d-D      | M16 |
| dk(max.) | 24  |
| k (max.) | 16  |
| L (mm)   | 70  |
| P        | 2   |
| s        | 14  |

### Technische tekening

