FABORY



Binnenzeskant passchroef tolerantie h8 ISO ≈7379 Staal Blank 012.9 (M5)6X12

Artikelnummer	07117.050.012
Merk	-
UBB	953351819214
UNSPSC	31161605
EAN	8715492066909
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	12 mm
Klasse	012.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte

Standaarden

ASME	≈B18.3.3M
ISO	≈7379
BS	≈4168-7

belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b	9.5
d-D	M5
dk(max.)	10.22
ds	6
ds (nom.)	6
k (max.)	4.5
L (mm)	12
P	0.8
s	3
Tolerantie h8 (max.)	6
Tolerantie h8 (min.)	5.982

Technische tekening

