



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M3X16

Artikelnummer 07160.030.016

Merk -

UBB 950351441049

UNSPSC 31161605

EAN 8715492070791

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	16 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4762
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125

Technische specificatie

b	18
d-D	M3
dk(max.)	5.5
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	16
P	0.5
s	2.5

Technische tekening

