



Verzonken schroef met binnenzeskant ISO ≈10642 Staal Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M8X16

Artikelnummer	07403.080.016
Merk	-
UBB	952351665353
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150028
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	16 mm
Klasse	010.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Dacromet 500 LC Grade A
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	≈2359
ISO	≈10642
DIN	≈7991
BS	≈4168-8

Info

Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier. De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte

belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9. Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2. De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	28
d-D	M8
dk(max.)	16.43
Voldraad als $L \leq$	45
k (max.)	4.96
L (mm)	16
P	1.25
s	5
α	90

Technische tekening

