FABORY



Verzonken schroef met T-ster ISO ≈10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M5X30

Artikelnummer	07450.050.030
Merk	-
UBB	500504777151
UNSPSC	31161518
EAN	8715494195935
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	30 mm
Klasse	08.8
Aandraaivoorziening	T-ster
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een

Standaarden

ISO	≈10642
DIN	≈7991

'0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	16
d-D	M5
dk	10
k (max.)	2.8
L (mm)	30
P	0.8
Sleutel	25
α	90

Technische tekening

