



Verzonken schroef met T-ster ISO ≈10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M6X12

Artikelnummer	07450.060.012
---------------	---------------

Merk	-
------	---

UBB	954351376585
-----	--------------

UNSPSC	31161518
--------	----------

EAN	8715492150899
-----	---------------

PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen
--------------	-------------------------------

Technische parameters

Diameter	M6
----------	----

Lengte	12 mm
--------	-------

Klasse	08.8
--------	------

Aandraaivoorziening	T-ster
---------------------	--------

Kopsoort	Verzonkenkop
----------	--------------

Materiaalsoort	Staal
----------------	-------

Draadrichting	Rechts
---------------	--------

Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
----------------------	-------------------------

Draadsoort	Metrische schroefdraad
------------	------------------------

Info	De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een
------	---

Standaarden

DIN	≈7991
-----	-------

ISO	≈10642
-----	--------

'0'. Dus 8.8 → 08.8
 en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	18
d-D	M6
dk	12
k (max.)	3.3
L (mm)	12
P	1
Sleutel	30
α	90

Technische tekening

