



Verzonken schroef met T-ster ISO ≈10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M8X35

Artikelnummer 07450.080.035

Merk -

UBB 500504717421

UNSPSC 31161518

EAN 8715494195980

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter M8

Lengte 35 mm

Klasse 08.8

Aandraaivoorziening T-ster

Kopsoort Verzonkenkop

Materiaalsoort Staal

Draadrichting Rechts

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt

Draadsoort Metrische schroefdraad

Info De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven. Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een

Standaarden

DIN ≈7991

ISO ≈10642

'0'. Dus 8.8 → 08.8
 en 10.9 → 010.9
 en 12.9 → 012.9. Bij
 de roestvaststalen
 schroeven wordt
 dit aangeduid door
 alleen de staalsoort
 te vermelden en de
 sterkteklasse (bijv.
 70) weg te laten
 in de merktekens.
 Dus A2-70 → A2. De
 oude en nieuwe
 aanduidingen
 kunnen nog enige
 tijd naast elkaar
 blijven voorkomen.

Technische specificatie

b (min.)	22
d-D	M8
dk	16
k (max.)	4.4
L (mm)	35
P	1.25
Sleutel	40
α	90

Technische tekening

