


Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M6X20



Artikelnummer	08070.060.020
Merk	-
UBB	500645150540
UNSPSC	31161612
EAN	8717077055964
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	20 mm
Klasse	4.6
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal 4 .


Standaarden

DIN	604/555
-----	---------

Technische specificatie

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
dk(max.)	12.55
g (max.)	2.5
k	4
L (mm)	20
m	5

Technische tekening



P	1
s	10
α (min.)	90

FABORY