FABORY



Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M6X35

Artikelnummer	08070.060.035
Merk	-
UBB	500645150888
UNSPSC	31161612
EAN	8717077055995
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	35 mm
Klasse	4.6
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal | 4|.

Standaarden

DIN	604/555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk(max.)	12.55
g (max.)	2.5
k	4
L (mm)	35
m	5

Technische tekening



P	1
s	10
α (min.)	90