
FABORY



Verzonkenkop nokbout met zeskantmoer DIN 604/555 Staal Blank 4.6 M6X60

Artikelnummer	08070.060.060
Merk	-
UBB	500645151043
UNSPSC	31161612
EAN	8717077056015
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	60 mm
Klasse	4.6
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	De sterkteklasse van de bijbehorende moeren is minimaal | 4|.


Standaarden

DIN	604/555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk(max.)	12.55
g (max.)	2.5
k	4
L (mm)	60
m	5

Technische tekening



P	1
s	10
α (min.)	90